

Garant GRIDLINE

**Skab til tung last Låge med rude, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942323 1000
GTIN	4062406072506
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 40x28G.

**Forstærkede sidevægge** til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	1000 mm
Antal hylder	2
Dybde	700 mm

Vægt	80 kg
Greb, placering	øverst
Nyttehøjde	845 mm
Bredde i G	40
Dybde i G	28
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Højde	1000 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab

## Tilbehør

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Skydehåndtag Type 1	958490 1
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942610 40
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1000/1250 mm	940511 1000/1250
	958480 28

Mobil enhed, eftermonteringsset passende til  
kabinetdybde i G 28

---