

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Låge med rude, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942323 2000
GTIN	4062406072513
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×28G.

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	700 mm
Greb, placering	øverst
Dybde i G	28

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Nyttehøjde	1845 mm
Højde	2000 mm
Bredde	1000 mm
Vægt	153 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde i G	40
Antal hylder	5
ComfortClose	nej
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942610 40
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 2000 mm	940511 2000
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000