

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Massiv metalskydelåge, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942345 1000
GTIN	4062406072520
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 60x28G.

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal hylder	4
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg

Bredde i G	60
Dybde i G	28
Højde	1000 mm
Greb, placering	øverst
Bredde	1500 mm
Vægt	88 kg
Dybde	700 mm
Nyttehøjde	845 mm
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab

Tilbehør

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	942580 100
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	942580 125
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	942580 300
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	942580 150
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	942580 200
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 60G til skabshøjde 1000/1250 mm	940514 1000/1250

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942610 30
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	942580 75