

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Skydelåge med rude, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942347 2000
GTIN	4062406072551
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 60×28G.

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	2000 mm
Greb, placering	øverst
Dybde	700 mm

Bredde i G	60
Antal hylder	10
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	1500 mm
Nyttenhøjde	1845 mm
Dybde i G	28
ComfortClose	nej
Vægt	163 kg
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab

Tilbehør

Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	942580 300
Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942610 30
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	942580 125
Belysningssæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 60G til skabshøjde 2000 mm	940514 2000
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	942580 150
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde
30G Skuffefronthøjde 75 mm

942580 75

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde
30G Skuffefronthøjde 100 mm

942580 100

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde
30G Skuffefronthøjde 200 mm

942580 200