

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Massiv metalskydelåge, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942365 2000
GTIN	4062406072575
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×28G.

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Dybde i G	28

Nyttehøjde	1845 mm
Bredde i G	80
Dybde	700 mm
Højde	2000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Vægt	312 kg
Greb, placering	øverst
Antal hylder	10
Bredde	2000 mm
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab

Tilbehør

Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	942583 100
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	942583 200
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	942583 125
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	942583 150

Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	942583 75
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 2000 mm	940515 2000
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	942583 300
Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942610 40