

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Skydelåge med rude, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942347 1000
GTIN	4062406072544
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 60x28G.

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Antal hylder	4
Dybde	700 mm
ComfortClose	nej

Greb, placering	øverst
Højde	1000 mm
Vægt	88 kg
Nyttehøjde	845 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde i G	60
Dybde i G	28
Bredde	1500 mm
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab

Tilbehør

Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 60G til skabshøjde 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	942580 300
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	942580 150
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	942580 200
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	942580 75
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	942580 100
Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942610 30

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	942580 125