

Garant GRIDLINE

**Storrums-/tunggodsskab med Massiv metalskydelåge, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942745 2000
GTIN	4062406072698
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 60×28G. Passende skuffer: 26×20G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.

**Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	28
ComfortClose	nej
Dybde	700 mm

Nyttehøjde	1863 mm
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Greb, placering	midte
Bredde	1500 mm
Bredde i G	60
Skab, konstruktion	Basisskab
Højde	2000 mm
Vægt	198 kg
Udførelse	til egen bestyknig
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Storrumsskab

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942550 30
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	942580 125
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	942580 200
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	942580 150
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 60G til skabshøjde 2000 mm	940514 2000
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	942580 75

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde  
30G Skuffefronthøjde 100 mm

942580 100

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde  
30G Skuffefronthøjde 300 mm

942580 300

Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G  
30

942530 30