

Garant GRIDLINE

Storrums-/tunggodsskab med Skydelåge med rude, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942767 1000
GTIN	4062406072742
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 80×28G. Passende skuffer: 36×20G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.

Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	700 mm
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Bredde i G	80
Dybde i G	28
Greb, placering	øverst
Bredde	2000 mm
Nytte højde	863 mm

Højde	1000 mm
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skab, konstruktion	Basisskab
Vægt	138 kg
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	942583 100
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 80G til skabshøjde 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	942583 125
Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942530 40
Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942550 40
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	942583 300
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	942583 150
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	942583 75

Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde
40G Skuffefronthøjde 200 mm

942583 200

Låseblænde til GridLine Type GP21

914227 GP21