

Garant GRIDLINE

**Storrums-/tunggodsskab med Massiv metalskydelåge, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 942765 2000   |
| GTIN                | 4062406072735 |
| Artikelklasse       | 9GI           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 80×28G. Passende skuffer: 36×20G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.

**Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Nyttehøjde   | 1863 mm               |
| ComfortClose | nej                   |
| Skabsfronter | Massiv metalskydelåge |
| Dybde i G    | 28                    |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Greb, placering                      | midte  |
| Bredde i G                           | 80   |
| Dybde                                | 700 mm   |
| Vægt                                 | 225 kg   |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja   |
| Skab, konstruktion                   | Basisskab  |
| Bredde                               | 2000 mm  |
| Højde                                | 2000 mm  |
| Udførelse                            | til egen bestyknig   |
| Materialetykkelse                    | 0,9 mm   |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig     | 1600   |
| Højdeindstilling i intervaller       | 25   |
| Cylinderlås                          | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg                          | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype                          | Storrumsskab   |

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 80G til skabshøjde 2000 mm | 940515 2000 |
| Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm       | 942583 100  |
| Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40   | 942550 40   |
| Låseblænde til GridLine Type GP21   | 914227 GP21 |
| Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm       | 942583 125  |
| Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm        | 942583 75   |
| Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40                              | 942530 40   |

|   |            |
|---|------------|
| Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde<br>40G Skuffefronthøjde 300 mm | 942583 300 |
| Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde<br>40G Skuffefronthøjde 150 mm | 942583 150 |
| Skuffe til skydelåge, storumsskabe/tunggodsskabebredde<br>40G Skuffefronthøjde 200 mm | 942583 200 |