

Garant GRIDLINE

**Storrums-/tunggodsskab med Skydelåge med rude, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942767 2000
GTIN	4062406072759
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 80×28G. Passende skuffer: 36×20G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.

**Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Greb, placering	midte
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	28
Dybde	700 mm

Højde	2000 mm
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Bredde i G	80
Nyttehøjde	1863 mm
Vægt	225 kg
Skab, konstruktion	Basisskab
Bredde	2000 mm
ComfortClose	nej
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabiner indvendig	1600
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Storrumsskab

## Tilbehør

Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942550 40
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 2000 mm	940515 2000
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabebredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	942583 150
Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942530 40