

Garant GRIDLINE

**Skab til tung last Massiv metallåge, Højde: 2000 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942821 2000
GTIN	4062406072810
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×28G. Passende skuffer: 36×24G (skal bestilles separat).

**Forstærkede sidevægge** til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 28

Nytte højde: 1845 mm

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	1000 mm
Højde	2000 mm
Dybde i G	28
Vægt	119 kg
Dybde	700 mm
Bredde i G	40
Nyttehøjde	1845 mm
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab tomt

## Tilbehør

Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942610 40
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 2000 mm	940511 2000
Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11