

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Massiv metalskydelåge, Højde: 2000 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942845 2000
GTIN	4062406072858
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 60×28G. Passende skuffer: 26×20G (skal bestilles separat).

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1500 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 60

Dybde i G: 28

Nytte højde: 1845 mm

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	60
Dybde	700 mm
Nyttehøjde	1845 mm
Dybde i G	28
Vægt	198 kg
Højde	2000 mm
Bredde	1500 mm
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab tomt

Tilbehør

Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942610 30
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 60G til skabshøjde 2000 mm	940514 2000
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabe bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	942580 75
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabe bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	942580 300
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabe bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	942580 200
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabe bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	942580 150
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabe bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	942580 125

Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabe bredde
30G Skuffefronthøjde 100 mm

942580 100