

Garant GRIDLINE

**Skab til tung last Skydelåge med rude, Højde: 1000 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942867 1000
GTIN	4062406072902
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 80×28G. Passende skuffer: 36×20G (skal bestilles separat).

**Forstærkede sidevægge** til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 1000 mm

Bredde: 2000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 80

Dybde i G: 28

Nytte højde: 845 mm

**Teknisk beskrivelse**

Højde	1000 mm
Dybde i G	28
Bredde i G	80

Nyttehøjde	845 mm
Bredde	2000 mm
Vægt	138 kg
Dybde	700 mm
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab tomt

## Tilbehør

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942610 40
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21