

Garant GRIDLINE

**Skab til tung last Massiv metalskydelåge, Højde: 2000 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 942865 2000   |
| GTIN                | 4062406072896 |
| Artikelklasse       | 9GI           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 80×28G. Passende skuffer: 36×20G (skal bestilles separat).

**Forstærkede sidevægge** til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 2000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 80

Dybde i G: 28

Nytte højde: 1845 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Dybde                            | 700 mm   |
| Dybde i G                        | 28   |
| Højde                            | 2000 mm  |
| Vægt                             | 225 kg   |
| Bredde i G                       | 80   |
| Nytte højde                      | 1845 mm  |
| Bredde                           | 2000 mm  |
| Materialetykkelse                | 1 mm   |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1600   |
| Højdeindstilling i intervaller   | 25   |
| Cylinderlås                      | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg                      | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype                      | Tunggodsskab tomt  |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 2000 mm | 940515 2000 |
| Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40  | 942610 40   |
| Låseblænde til GridLine Type GP21  | 914227 GP21 |