

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Skydelåge med rude, Højde: 2000 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942867 2000
GTIN	4062406072919
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 80×28G. Passende skuffer: 36×20G (skal bestilles separat).

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 2000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 80

Dybde i G: 28

Nytte højde: 1845 mm

Teknisk beskrivelse

Dybde	700 mm
Vægt	225 kg
Bredde	2000 mm
Nyttenhøjde	1845 mm
Dybde i G	28
Bredde i G	80
Højde	2000 mm
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab tomt

Tilbehør

Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942610 40
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 2000 mm	940515 2000
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21