

Garant**Garderobeskab med drejelåserigel, Antal afdelinger: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949012 3
GTIN	4062406073060
Artikelklasse	91G

Beskrivelse**Udførelse:**

Fødder i 2 mm aluminiumsplade. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt. Med drejelåserigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke). Indvendigt udstyr med 1 hylde hver (bæreevne 40 kg). Tøjstang med 3 kroge pr. afdeling.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Fås med sokkelblindestykke som ekstratilbehør. Spørg os.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	1850 mm
Norm	DIN 4547

Navneskilt	ja
Til hængelås	ja
Undersektion, udførelse	Aluminiumsfødder
Antal bøjlestænger	1
Ventilationsåbninger, bagside	ja
Ventilationsåbninger, dør	nej
Pr. hattehylde, nyttehøjde	370 mm
Skråt tag	nej
Pr. afdeling, nyttedybde	472 mm
Passer til integralhjeml	ja
Bredde	1200 mm
Dybde	520 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1188 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Speciallakering mulig	ja
Lås, udførelse	Drejelåserigel
Vægt	102 kg
Antal hylder, faste	1
Pr. afdeling, nyttebredde	342 mm
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Antal afdelinger	3
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	225 grader
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Sokkelblænde fortil Type 1200	958737 1200
Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 45 mm	085814 45
Præcisionscylinderlåsuden stikindsats Kabinet-Ø 45 mm	085816 45
Præcisionscylinderlås med høj bøjleforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Drejelåserigel Type R	914190 R
Sokkelblænde i siden Type 520	958738 520
Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, samme låseprofil Kabinet-Ø 45 mm	085812 45