

**Garant****Garderobeskab med drejelåserigel, Antal afdelinger: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949012 2
GTIN	4062406073053
Artikelklasse	91G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fødder i 2 mm aluminiumsplade. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt. Med drejelåserigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke). Indvendigt udstyr med 1 hylde hver (bæreevne 40 kg). Tøjstang med 3 kroge pr. afdeling.

**Norm:****DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Fås med sokkelblindestykke som ekstratilbehør. Spørg os.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Pr. afdeling, nyttedybde	472 mm
Antal afdelinger	2

Antal hylder, faste	1
Vægt	68 kg
Dybde	520 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	342 mm
Ventilationsåbninger, bagside	ja
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Til hængelås	ja
Undersektion, udførelse	Aluminiumsfødder
Lås, udførelse	Drejelåserigel
Bredde	800 mm
Højde	1850 mm
Speciallakering mulig	ja
Skabsfronter	Massiv metallåge
Antal bøjlestænger	1
Skråt tag	nej
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1188 mm
Ventilationsåbninger, dør	nej
Navneskilt	ja
Pr. hattehylde, nyttehøjde	370 mm
Norm	DIN 4547
Passer til integralhjeml	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	225 grader
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Garderobeskab

## Tilbehør

Sokkelblænde i siden Type 520	958738 520
Drejelåserigel Type R	914190 R
Præcisionscylinderlåsuden stikindsats Kabinet-Ø 45 mm	085816 45
Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 45 mm	085814 45
Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, samme låseprofil Kabinet-Ø 45 mm	085812 45
Sokkelblænde fortil Type 800	958737 800
Præcisionscylinderlås med høj bøjleforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40