

Garant**Garderobeskab med drejelåserigel, Antal afdelinger: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949015 4
GTIN	4062406073091
Artikelklasse	91G

Beskrivelse**Udførelse:**

Fødder i 2 mm aluminiumsplade. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt. Med drejelåserigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke). Tøjstang med 3 kroge pr. afdeling.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.****Bemærk:**

Fås med sokkelblindstykke som ekstratilbehør. Spørg os.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter	Massiv metallåge
Speciallakering mulig	ja

Norm	DIN 4547
Undersektion, udførelse	Aluminiumsfødder
Vægt	68 kg
Passer til integralhjeml	ja
Antal afdelinger	4
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Skråt tag	nej
Ventilationsåbninger, dør	nej
Navneskilt	ja
Pr. afdeling, nyttedybde	472 mm
Dybde	520 mm
Bredde	800 mm
Antal bøjlestænger	1
Pr. afdeling, nyttehøjde	780 mm
Ventilationsåbninger, bagside	ja
Pr. afdeling, nyttebredde	342 mm
Højde	1850 mm
Til hængelås	ja
Lås, udførelse	Drejelåserigel
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	225 grader
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 45 mm

085814 45

Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, samme låseprofil Kabinet-Ø 45 mm	085812 45
Præcisionscylinderlås med høj bøjleforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Sokkelblænde i siden Type 520	958738 520
Sokkelblænde fortil Type 800	958737 800
Præcisionscylinderlåsuden stikindsats Kabinet-Ø 45 mm	085816 45
Drejelåserigel Type R	914190 R