

Garant**Garderobeskab med drejelåserigel, Antal afdelinger: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949015 6
GTIN	4062406073107
Artikelklasse	91G

Beskrivelse**Udførelse:**

Fødder i 2 mm aluminiumsplade. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt. Med drejelåserigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke). Tøjstang med 3 kroge pr. afdeling.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Fås med sokkelblindestykke som ekstratilbehør. Spørg os.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Navneskilt	ja
Vægt	102 kg

Norm	DIN 4547
Speciallakering mulig	ja
Antal afdelinger	6
Undersektion, udførelse	Aluminiumsfødder
Pr. afdeling, nyttebredde	342 mm
Dybde	520 mm
Lås, udførelse	Drejelåserigel
Ventilationsåbninger, dør	nej
Højde	1850 mm
Bredde	1200 mm
Pr. afdeling, nyttehøjde	780 mm
Til hængelås	ja
Passer til integralhjeml	ja
Skabsfronter	Massiv metallåge
Antal bøjlestænger	1
Pr. afdeling, nyttedybde	472 mm
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Skråt tag	nej
Ventilationsåbninger, bagside	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	225 grader
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, samme låseprofil
Kabinet-Ø 45 mm

085812 45

Drejelåserigel Type R	914190 R
Præcisionscylinderlåsuden stikindsats Kabinet-Ø 45 mm	085816 45
Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 45 mm	085814 45
Sokkelblænde i siden Type 520	958738 520
Sokkelblænde fortil Type 1200	958737 1200
Præcisionscylinderlås med høj bøjleforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40