

Garant**Garderobeskab med drejelåserigel, Antal afdelinger: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949018 8
GTIN	4062406073138
Artikelklasse	91G

Beskrivelse**Udførelse:**

Fødder i 2 mm aluminiumsplade. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt. Med drejelåserigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Fås med sokkelblindestykke som ekstratilbehør. Spørg os.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 4547
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Undersektion, udførelse	Aluminiumsfødder

Højde	1850 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	342 mm
Bredde	800 mm
Ventilationsåbninger, bagside	ja
Lås, udførelse	Drejelåserigel
Navneskilt	ja
Pr. afdeling, nyttedybde	472 mm
Pr. afdeling, nyttehøjde	370 mm
Dybde	520 mm
Skråt tag	nej
Antal afdelinger	8
Vægt	76 kg
Til hængelås	ja
Speciallakering mulig	ja
Skabsfronter	Massiv metallåge
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	225 grader
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Skab

Tilbehør

Drejelåserigel Type R	914190 R
Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 45 mm	085814 45
Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, samme låseprofil Kabinet-Ø 45 mm	085812 45
Præcisionscylinderlås med høj bøjleforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40

Sokkelblænde fortil Type 800	958737 800
Præcisionscylinderlåsuden stikindsats Kabinet-Ø 45 mm	085816 45
Sokkelblænde i siden Type 520	958738 520