

Garant**Garderobeskab med drejelåserigel, Antal afdelinger: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949051 2
GTIN	4062406073176
Artikelklasse	91G

Beskrivelse**Udførelse:**

Låger med dæmpet anslag. Korpus har et **skråt tag**. Kunststofglider i bundmodulet samt en **aftagelig sokkelblænde** på forsiden. En hylde med 2 klædebøjler pr. inddeling. Den særlige konstruktion gør det trods en inddelingsbredde på 300 mm muligt at opbevare integralhjelme (patentanmeldt).

Med drejelåserigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

- **Skabene leveres komplet monterede.**
- **Hængelåse til drejelåserigel, se katalog bind 2 Hånd- og måleværktøj nr. 085822–085890, samt DOM-hængelås nr. 085812; 085814. Nr. 085816 str. 45.**
- **Egnet til lukkeanlæg.**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde, bag	2000 mm
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	420 - 480 mm
Til hængelås	ja
Pr. hattehylde, nyttedybde	250 mm
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1240 mm
Pr. tøjafdeling, nyttebredde	240 mm
Hylde, dybde	250 mm
Pr. hattehylde (integralhjeml), nyttebredde	240 - 280 mm
Skråt tag	ja
Vægt	49,8 kg
Ventilationsåbninger, bagside	nej
Navneskilt	ja
Lås, udførelse	Drejelåserigel
Højde, for	1850 mm
Bredde	600 mm
Hylde, bredde	295 mm
Norm	DIN 4547
Pr. tøjafdeling, nyttedybde	475 mm
Undersektion, udførelse	Sokkel med sokkelblænde
Ventilationsåbninger, dør	nej
Sokkelblændestykke, aftageligt	ja
Antal afdelinger	2
Antal bøjlestænger	1
Skabsfronter	Massiv metallåge
Speciallakering mulig	ja
Dybde	500 mm
Antal hylde, faste, tilbagetrukket	1
Passer til integralhjeml	ja

Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	225 grader
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Drejelåserigel Type R	914190 R
Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, samme låseprofil Kabinet-Ø 45 mm	085812 45
Præcisionscylinderlåsuden stikindsats Kabinet-Ø 45 mm	085816 45
Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 45 mm	085814 45
Præcisionscylinderlås med høj bøjleforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40