

Garant**Garderobeskab med drejelåserigel, Antal afdelinger: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949051 3
GTIN	4062406073183
Artikelklasse	91G

Beskrivelse**Udførelse:**

Låger med dæmpet anslag. Korpus har et **skråt tag**. Kunststofglider i bundmodulet samt en **aftagelig sokkelblænde** på forsiden. En hylde med 2 klædebøjler pr. inddeling. Den særlige konstruktion gør det trods en inddelingsbredde på 300 mm muligt at opbevare integralhjelme (patentanmeldt).

Med drejelåserigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

- **Skabene leveres komplet monterede.**
- **Hængelåse til drejelåserigel, se katalog bind 2 Hånd- og måleværktøj nr. 085822–085890, samt DOM-hængelås nr. 085812; 085814. Nr. 085816 str. 45.**
- **Egnet til lukkeanlæg.**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1240 mm
Pr. hattehylde (integralhjem), nyttebredde	240 - 280 mm
Sokkelblændestykke, aftageligt	ja
Højde, for	1850 mm
Antal hylder, faste, tilbagetrukket	1
Lås, udførelse	Drejelåserigel
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Ventilationsåbninger, bagside	nej
Pr. tøjafdeling, nyttebredde	240 mm
Dybde	500 mm
Antal afdelinger	3
Ventilationsåbninger, dør	nej
Bredde	900 mm
Undersektion, udførelse	Sokkel med sokkelblænde
Højde, bag	2000 mm
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	420 - 480 mm
Speciallakering mulig	ja
Hylde, bredde	295 mm
Pr. hattehylde, nyttedybde	250 mm
Norm	DIN 4547
Skabsfronter	Massiv metallåge
Passer til integralhjem	ja
Pr. tøjafdeling, nyttedybde	475 mm
Navneskilt	ja
Vægt	69,3 kg
Hylde, dybde	250 mm
Antal bøjlestænger	1
Skråt tag	ja
Til hængelås	ja

Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	225 grader
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Præcisionscylinderlåsudens stikindsats Kabinet-Ø 45 mm	085816 45
Præcisionscylinderlås med høj bøjleforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Præcisionscylinderlås med låseindsats, samme låseprofil Kabinet-Ø 45 mm	085812 45
Præcisionscylinderlås med låseindsats, forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 45 mm	085814 45
Drejelåserigel Type R	914190 R