

Garant**Konusforsænersæt nr. 150389 med kassette 90°, AlTiCN, Antal forsænkere: 6**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150391 6
GTIN	4062406073367
Artikelklasse	11M

Beskrivelse

Udførelse:Konusforsænersæt **i kassette.**

Praktisk til montering og på værkstedet.

Anvendelse:Præcisionskonusforsæner til vibrationsfri fremstilling af **præcise, runde 90° forsænkninger.****Indhold:**

1 præcisionskonusforsæner af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	6
Antal skær Z	3
Belægning	AlTiCN
Konusforsænerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS E
Skalainddeling for forsænerskær	ulige

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	blå
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	53 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	40 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	55 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	13 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	30 m/min	K
CuZn	betinget egnet	42 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90°
Udvendig Ø Dc 15 mm

150389 15

150389 10

Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90°
Udvendig Ø Dc 10 mm

Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90°
Udvendig Ø Dc 19 mm

150389 19

Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90°
Udvendig Ø Dc 6 mm

150389 6

Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90°
Udvendig Ø Dc 11,5 mm

150389 11,5

Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90°
Udvendig Ø Dc 8 mm

150389 8