

Garant**Magasinskab med vinduer i lågerne, Antal transparente bokse: 45****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	944113 45
GTIN	4062406073459
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket magasinskab i 30×11G.

Gennemsigtige bokse i gennemsigtigt **ABS-kunststof** til støvfri opbevaring. Udtagning af opbevarede dele ved at vippe den gennemsigtige boks. I forbindelse med montering kan boksene tages ud og stables oven på hinanden.

Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med **stiftcylinderlås**.

Bestykning:

Antal gennemsigtige bokse (B×D×H): 12 stk.80×63×70 mm;15 stk.100×97×108 mm;12 stk.128×128×133 mm;6 stk.175×140×160 mm

Leveringsomfang:

Skab inklusive gennemsigtige bokse.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	275 mm
Vægt	72,5 kg
Højde	2000 mm
Bredde	750 mm
Bredde i G	30
Dybde i G	11
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	500 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Magasinskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------