

Garant GRIDLINE

System-reolskab med massive hængslede låger bestykket med opbevaringskasser, Højde: 2000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	944221 2000
GTIN	4062406073503
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse

Udførelse:

Bestykket reolskab i 40×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Massive hængslede låger med ophængstavler til montering af åbne opbevaringskasser, Easyfix-kroge og holdere. Bestykket med hylder og åbne opbevaringskasser.

6 stk. hylder med **65 kg bæreevne**.

3 stk. hylder med **100 kg bæreevne**.

Bestykning:

Antal opbevaringskasser: 36 × nr. 963321 str. SB6; 51 × nr. 963321 str. SB5; 18 × nr. 963321 str. SB4; 16 × nr. 963321 str. SB3Z

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og åbne opbevaringskasser.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Bæreevne pr. låge 8 kg.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	1845 mm
Vægt	151 kg
Højde	2000 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Antal hylder	9
Dybde	500 mm
Bredde	1000 mm
Dybde i G	20
Bredde i G	40
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Reolskab

Tilbehør

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11