

 GRIDLINE**GridLine-systemkuffertskab, Højde mm / antal hylder: 2000/6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	944241 2000/6
GTIN	4062406073527
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Skab til beskyttelse mod uvedkommende adgang og opbevaring til systemkuffert nr. 693330. Hylder med styreskiner og anslagsliste bagest. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres uden systemkuffert.

Materialetykkelse: 0,9 mm

Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1000 kg

Døråbningsvinkel: 250 grader

Højdeindstilling i intervaller: 25 mm

Cylinderlås: Modulær låseindsats

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100 kg

Højde: 2000 mm

Bredde: 500 mm

Dybde: 500 mm
Bredde i G: 20
Dybde i G: 20
Nyttenhøjde: 1845 mm

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	20
Bredde	500 mm
Vægt	81 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Nyttenhøjde	1845 mm
Bredde i G	20
Skabsfronter	Låge med rude
Antal hylder	6
Højde	2000 mm
Dybde	500 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilbehør

Ekstra hylde til systemkuffert-skab til skabsbredde i G 20 mm

944249 20