

Garant GRIDLINE

Batteriladeskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1250/DEmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	944501 1250/DE
GTIN	4062406073541
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket akkuladeskab i 40×20G, med **FI-sikringsboks** og **ventilator**. Ventilator med luftfilter med overtryksdrift (50 m³/h). Luft strømmer ud af de ventilationsåbninger, som er anbragt i siden af lågerne. Akkuladehylder med hver især to seksdobbelte multistikkontakter, 230 V, med tænd/sluk-knap.

Leveringsomfang:

Skab inklusive 2 batteriladehylder med huller. Tilslutningsstik 16 A/400 V, 5-polet med 3 m tilledning og **målerapport**. 4 × 6-gange multistikkontaktliste.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Tysk version af stikdåse.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	95 kg
Dybde	500 mm
Bredde	1000 mm
Nytte højde	1095 mm
Antal stikpladser	24

Højde	1250 mm
Dybde i G	20
Bredde i G	40
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	F
Nominel spænding	400 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Antal stikkontakter type F	24
Stikkontakt type	F
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Batteriladeskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------