

Garant GRIDLINE

Batteriladeskab med massive hængslede metallåger, Højde: 2000/DEmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	944501 2000/DE
GTIN	4062406073558
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket akkuladeskab i 40×20G, med **FI-sikringsboks** og **ventilator**. Ventilator med luftfilter med overtryksdrift (50 m³/h). Luft strømmer ud af de ventilationsåbninger, som er anbragt i siden af lågerne. Akkuladehylder med hver især to seksdobbelte multistikkontakter, 230 V, med tænd/sluk-knap.

Leveringsomfang:

Skab inklusive 2 batteriladehylder med huller. Tilslutningsstik 16 A/400 V, 5-polet med 3 m tilledning og **målerapport**. 4 × 6-gange multistikkontaktliste. Endvidere 2 hylder nr. 940550 str. 40 og 1 skuffe nr. 940642 str. 125.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Tysk version af stikdåse.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1000 mm
Dybde	500 mm

Vægt	120 kg
Antal stikpladser	24
Nyttehøjde	1845 mm
Højde	2000 mm
Dybde i G	20
Bredde i G	40
Energiforsyning	Med kabel
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	F
Nominal spænding	400 V
Antal stikkontakter type F	24
Stikkontakt type	F
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Batteriladeskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40