

Garant GRIDLINE

**Computerterminal, Type: IT****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948101 IT
GTIN	4062406073626
Artikelklasse	9GS

**Beskrivelse****Udførelse:**

TFT-skærmkabinet til fladskærme. Hyldeplade i bambus. Computerkabinet udstyret med ventilator og en indstillelig hylde.

**Funktion:**

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Fodstøtte **altid** antracitgrå RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	73 kg
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm
Dybde	500 mm

Dybde i G	20
Bredde i G	30
Højde	1620 mm
Bredde	750 mm
Monitorkabinet, nytte dybde	230 mm
Undersektion, nytte bredde	700 mm
Undersektion, nytte højde	845 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	L
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerpult

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skydegreb til garderober uden stikindsats	914221