

Garant GRIDLINE

Computerterminal, Type: DE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	948101 DE
GTIN	4062406073602
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse

Udførelse:

TFT-skærmkabinet til fladskærme. Hyldeplade i bambus. Computerkabinet udstyret med ventilator og en indstillelig hylde.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Den fastmonterede **elektriske installation** omfatter en multistikdåse (med 6 stik, 250 V / 16 A med tænd- / sluk-kontakt), tilslutningskabel 1,2 m.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Fodstøtte **altid** antracitgrå RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	73 kg
Bredde	750 mm

Bredde i G	30
Monitorkabinet, nyttedybde	230 mm
Højde	1620 mm
Dybde i G	20
Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm
Dybde	500 mm
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Undersektion, nyttehøjde	845 mm
Undersektion, nyttebredde	700 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerpult

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skydegreb til garderobeskabe uden stikindsats	914221