

Garant GRIDLINE

Computerterminal, Type: CH**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948101 CH
GTIN	4062406073619
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

TFT-skærmkabinet til fladskærme. Hyldeplade i bambus. Computerkabinet udstyret med ventilator og en indstillelig hylde.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Fodstøtte **altid** antracitgrå RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Bredde i G	30
Dybde i G	20
Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm

Bredde	750 mm
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Højde	1620 mm
Vægt	73 kg
Monitorkabinet, nyttebybde	230 mm
Undersektion, nyttehøjde	845 mm
Undersektion, nyttebredde	700 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	J
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerpult

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skydegreb til garderobereskabe uden stikindsats	914221