

Garant GRIDLINE

Computerterminal, Type: CH**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948111 CH
GTIN	4062406073671
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

Skærmerkabinettet med ventilator til CTR-skærme op til 19 tommer. Låge med polykarbonatplade, aflåselig.

Tastaturskuffe går i indgreb i slutstillingen. Kan indstilles 3 gange i højden i intervaller på 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), aflåselig, med håndstøtte i bambus og trækaflastning.

Computerkabinettet med ventilator og 1 højdejusterbar, forzinket hylde samt kabelgennemføringer til ryddelig kabeltrækning. Alle låse har samme låseprofil.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Computerarbejdspladsen er kompatibel med GridLine skabe med dybden 20G nr. 940001 – 940217, 940801 – 940907 og kan frit kombineres med disse.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Computerkabinet, nyttebredde	700 mm
Bredde i G	30
Bredde	750 mm
Computerkabinet, nyttehøjde	845 mm
Monitorkabinet, nyttedybde	458 mm
Computerkabinet, nyttedybde	470 mm
Monitorkabinet, nyttehøjde	570 mm
Vægt	77 kg
Dybde i G	20
Dybde	500 mm
Vindue, højde	532 mm
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Højde	2000 mm
Vindue, bredde	552 mm
Maks. skærmstørrelse	19 tommer
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	J
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skydegreb til garderobereskabe uden stikindsats	914221