

Garant GRIDLINE

Computerterminal med printerklap, Type: IT**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948112 IT
GTIN	4062406073749
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

Skærmerkabiner med ventilator til CTR-skærme op til 19 tommer. Låge med polykarbonatplade, aflåselig.

Tastaturskuffe går i indgreb i slutstillingen. Kan indstilles 3 gange i højden i intervaller på 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), aflåselig, med håndstøtte i bambus og trækaflastning.

Computerkabiner med ventilator og 1 højdejusterbar, forzinket hylde samt kabelgennemføringer til ryddelig kabeltrækning. Alle låse har samme låseprofil.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Computerarbejdspladsen er kompatibel med GridLine skabe med dybden 20G nr. 940001 – 940217, 940801 – 940907 og kan frit kombineres med disse.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Mål, printerklap	236×290 mm
Højde	2000 mm
Vindue, bredde	552 mm
Computerkabinet, nyttebredde	700 mm
Monitorkabinet, nyttehøjde	570 mm
Monitorkabinet, nyttedybde	458 mm
Vindue, højde	532 mm
Bredde i G	30
Maks. skærmstørrelse	19 tommer
Computerkabinet, nyttehøjde	845 mm
Vægt	77 kg
Bredde	750 mm
Dybde i G	20
Computerkabinet, nyttedybde	470 mm
Dybde	500 mm
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Tænd/sluk-kontakt	ja
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	L
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skydegreb til garderober uden stikindsats	914221