

Garant GRIDLINE

Computerterminal, Type: GB**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948101 GB
GTIN	4062406073640
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

TFT-skærmkabinet til fladskærme. Hyldeplade i bambus. Computerkabinet udstyret med ventilator og en indstillelig hylde.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Fodstøtte **altid** antracitgrå RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	1620 mm
Dybde	500 mm
Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm
Bredde	750 mm

Vægt	73 kg
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Dybde i G	20
Monitorkabinet, nyttedybde	230 mm
Bredde i G	30
Undersektion, nyttehøjde	845 mm
Undersektion, nyttebredde	700 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	G
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerpult

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skydegreb til garderobeskabe uden stikindsats	914221