

Garant GRIDLINE

Computerterminal, Type: FR



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	948111 FR
GTIN	4062406073695
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse

Udførelse:

Skærmerkabinettet med ventilator til CTR-skærme op til 19 tommer. Låge med polykarbonatplade, aflåselig.

Tastaturskuffe går i indgreb i slutstillingen. Kan indstilles 3 gange i højden i intervaller på 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), aflåselig, med håndstøtte i bambus og trækaflastning.

Computerkabinettet med ventilator og 1 højdejusterbar, forzinket hylde samt kabelgennemføringer til ryddelig kabeltrækning. Alle låse har samme låseprofil.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Computerarbejdspladsen er kompatibel med GridLine skabe med dybden 20G nr. 940001 – 940217, 940801 – 940907 og kan frit kombineres med disse.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Computerkabinet, nytte dybde	470 mm
Computerkabinet, nytte bredde	700 mm
Bredde i G	30
Maks. skærmstørrelse	19 tommer
Højde	2000 mm
Bredde	750 mm
Vindue, bredde	552 mm
Monitorkabinet, nytte bredde	690 mm
Computerkabinet, nytte højde	845 mm
Vægt	77 kg
Vindue, højde	532 mm
Monitorkabinet, nytte højde	570 mm
Dybde	500 mm
Monitorkabinet, nytte dybde	458 mm
Dybde i G	20
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	E
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til garderober uden stikindsats	914221
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11