

Garant GRIDLINE

Computerterminal, Type: FR**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948101 FR
GTIN	4062406073633
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

TFT-skærmkabinet til fladskærme. Hyldeplade i bambus. Computerkabinet udstyret med ventilator og en indstillelig hylde.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Fodstøtte **altid** antracitgrå RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Vægt	73 kg
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Bredde i G	30

Dybde i G	20
Monitorkabinet, nytte dybde	230 mm
Bredde	750 mm
Monitorkabinet, nytte højde	460 mm
Højde	1620 mm
Undersektion, nytte højde	845 mm
Undersektion, nytte bredde	700 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	E
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerpult

Tilbehør

Skydegreb til garderobeskabe uden stikindsats	914221
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11