

Garant GRIDLINE

**Computerterminal, Type: GB****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948111 GB
GTIN	4062406073701
Artikelklasse	9GS

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Skærmerkabiner med ventilator** til CTR-skærme op til 19 tommer. Låge med polykarbonatplade, aflåselig.

**Tastaturskuffe** går i indgreb i slutstillingen. Kan indstilles 3 gange i højden i intervaller på 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), aflåselig, med håndstøtte i bambus og træafkastning.

**Computerkabiner med ventilator** og 1 højdejusterbar, forzinket hylde samt kabelgennemføringer til ryddelig kabeltrækning. Alle låse har samme låseprofil.

**Funktion:**

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

**Computerarbejdspladsen er kompatibel med GridLine skabe med dybden 20G nr. 940001 – 940217, 940801 – 940907 og kan frit kombineres med disse.**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skærmstørrelse	19 tommer
Højde	2000 mm
Bredde	750 mm
Dybde	500 mm
Bredde i G	30
Vindue, bredde	552 mm
Computerkabinet, nyttebredde	700 mm
Monitorkabinet, nyttehøjde	570 mm
Vægt	77 kg
Dybde i G	20
Computerkabinet, nyttedybde	470 mm
Computerkabinet, nyttehøjde	845 mm
Monitorkabinet, nyttedybde	458 mm
Vindue, højde	532 mm
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	250 V
Stiktype indgang	G
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

**Tilbehør**

Skydegreb til garderober uden stikindsats	914221
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11