

Garant GRIDLINE

Computerarbejdsstation, Type: DE**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948121 DE
GTIN	4062406073787
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

TFT-skærmkabinettet til fladskærme med fast rum til kabler. Computerkabinettet med ventilator i låget og en justerbar hylde. Aflåselig tastaturskuffe med håndstøtte i bambus, højdeindstillelig i 3 trin i intervaller på 60 mm. Tastaturskuffe går i indgreb i slutstillingen. Hyldeplade i bambus.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Den fastmonterede **elektriske installation** omfatter en multistikdåse (med 6 stik, 250 V / 16 A med tænd- / sluk-kontakt), tilslutningskabel 1,2 m.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffer antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	30
Vægt	82 kg

Bredde	750 mm
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Dybde i G	20
Monitorkabinet, nytteøjde	460 mm
Dybde	500 mm
Højde	1740 mm
Monitorkabinet, nyttedydbde	230 mm
Undersektion, nytteøjde	645 mm
Undersektion, nyttebredde	700 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til garderober uden stikindsats	914221
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11