

Garant GRIDLINE

Computerarbejdsstation, Type: CH**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948121 CH
GTIN	4062406073794
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

TFT-skærmkabinet til fladskærme med fast rum til kabler. Computerkabinet med ventilator i låget og en justerbar hylde. Aflåselig tastaturskuffe med håndstøtte i bambus, højdeindstillelig i 3 trin i intervaller på 60 mm. Tastaturskuffe går i indgreb i slutstillingen. Hyldeplade i bambus.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffer antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Bredde i G	30
Monitorkabinet, nyttedybde	230 mm
Bredde	750 mm

Højde	1740 mm
Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm
Dybde i G	20
Vægt	82 kg
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Undersektion, nyttehøjde	645 mm
Undersektion, nyttebredde	700 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	J
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skydegreb til garderober uden stikindsats	914221