

Garant GRIDLINE

Computerarbejdsstation med printerklap, Type: CH**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948122 CH
GTIN	4062406073855
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

TFT-skærmkabinet til fladskærme med fast rum til kabler. Computerkabinet med ventilator i låget og en justerbar hylde. Aflåselig tastaturskuffe med håndstøtte i bambus, højdeindstillelig i 3 trin i intervaller på 60 mm. Tastaturskuffe går i indgreb i slutstillingen. Hyldeplade i bambus.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffer antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	1740 mm
Bredde	750 mm
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Monitorkabinet, nytte dybde	230 mm
Dybde	500 mm
Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm

Bredde i G	30
Vægt	82 kg
Mål, printerklap	236×290 mm
Dybde i G	20
Undersektion, nyttehøjde	645 mm
Undersektion, nyttebredde	700 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	250 V
Stiktype indgang	J
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til garderober skabe uden stikindsats	914221
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11