

Garant GRIDLINE

**Computerarbejdsstation med printerklap, Type: FR****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948122 FR
GTIN	4062406073879
Artikelklasse	9GS

**Beskrivelse****Udførelse:**

TFT-skærmkabinet til fladskærme med fast rum til kabler. Computerkabinet med ventilator i låget og en justerbar hylde. Aflåselig tastaturskuffe med håndstøtte i bambus, højdeindstillelig i 3 trin i intervaller på 60 mm. Tastaturskuffe går i indgreb i slutstillingen. Hyldeplade i bambus.

**Funktion:**

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffer antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	500 mm
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm
Vægt	82 kg
Højde	1740 mm
Bredde i G	30

Dybde i G	20
Monitorkabinet, nytte dybde	230 mm
Mål, printerklap	236×290 mm
Bredde	750 mm
Undersektion, nyttebredde	700 mm
Undersektion, nyttehøjde	645 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	E
Tænd/sluk-kontakt	ja
Nominel spænding	250 V
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

## Tilbehør

Skydegreb til garderobeskabe uden stikindsats	914221
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11