

Garant GRIDLINE

Computerarbejdsstation, Type: DE**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948131 DE
GTIN	4062406073909
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

Tastaturskuffe går i indgreb i slutstilling, kan aflåses, med håndstøtte i bambus og trækaflastning. Stykke med tastaturskuffe med hulplade på siden \square 9x9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere. **Computerkabinet** med **ventilator** og justerbar, forzinket hyldeplade samt hylde af bambus.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Den fastmonterede **elektriske installation** omfatter en multistikdåse (med 6 stik, 250 V / 16 A med tænd- / sluk-kontakt), tilslutningskabel 1,2 m.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffer antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	750 mm
--------	--------

Bredde i G	30
Dybde i G	20
Vægt	69 kg
Højde	1020 mm
Dybde	500 mm
Undersektion, nyttebredde	700 mm
Undersektion, nyttehøjde	645 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	F
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------