

Garant GRIDLINE

**Computerarbejdsstation med printerklap, med hjul, Type: DK****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948142 DK
GTIN	4062406074135
Artikelklasse	9GS

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Tastaturskuffe** går i indgreb i slutstilling, kan aflåses, med håndstøtte i bambus og trækaflastning. Stykke med tastaturskuffe med hulplade på siden □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere. **Computerkabinet** med **ventilator** og justerbar, forzinket hyldeplade samt hylde af bambus.

Med mobil enhed, der består af 2 faste og 2 elektriske dreje-/stop-hjul Ø 125 mm og skydehåndtag.

**Funktion:**

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med Ø > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffer antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde i G	30
Dybde i G	20
Bredde	750 mm

Vægt	69 kg
Mål, printerklap	236×290 mm
Højde	1170 mm
Dybde	500 mm
Undersektion, nyttehøjde	645 mm
Undersektion, nyttebredde	700 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	K
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------