

Garant GRIDLINE

Computerarbejdsstation med printerklap, med hjul, Type: CH**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948142 CH
GTIN	4062406074098
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

Tastaturskuffe går i indgreb i slutstilling, kan aflåses, med håndstøtte i bambus og trækaflastning. Stykke med tastaturskuffe med hulplade på siden \square 9x9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere. **Computerkabinet** med **ventilator** og justerbar, forzinket hyldeplade samt hylde af bambus.

Med mobil enhed, der består af 2 faste og 2 elektriske dreje-/stop-hjul \varnothing 125 mm og skydehåndtag.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffer antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Vægt	69 kg
Bredde	750 mm

Dybde i G	20
Bredde i G	30
Mål, printerklap	236×290 mm
Højde	1170 mm
Undersektion, nyttehøjde	645 mm
Undersektion, nyttebredde	700 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	J
Nominel spænding	250 V
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------