

Garant GRIDLINE

**Computerarbejdsstation med printerklap, med hjul, Type: FR****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948222 FR
GTIN	4062406074364
Artikelklasse	9GS

**Beskrivelse****Udførelse:**

Computerskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade eller med printerklap. Udstyret med en skillevæg til towerskabet med galvaniseret hylde, udtrækshylde (bæreevne 45 kg) med trækafastning. Tastaturskuffe med fordybet og aftagelig opbevaringsbakke, håndstøtte i bambus og trækafastning. Alle låse har samme låseprofil. Kabelgennemføring på bagsiden af kabinettet. Hyldeplade i bambus. Med mobil enhed, der består af 2 faste og 2 elektriske dreje-/stop-hjul Ø 125 mm og skydehåndtag.

**Lakering:**

Korpus og tastaturskuffe lysegrå RAL 7035, låger, skuffefronter og udtrækshylde antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Teknisk beskrivelse**

Mål, printerklap	346×290 mm
Dybde i G	28
Højde	1170 mm
Vægt	97 kg

Bredde i G	40
Dybde	700 mm
Bredde	1000 mm
Undersektion, nyttehøjde	645 mm
Undersektion, nyttebredde, højre	223 mm
Undersektion, nyttebredde, venstre	700 mm
Stiktype indgang	E
Nominel spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------