

Garant GRIDLINE

**Computerarbejdsstation med hjul, Type: CH****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948261 CH
GTIN	4062406074463
Artikelklasse	9GS

**Beskrivelse****BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Underskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade, udstyret med skillevæg (kan monteres til højre eller venstre efter ønske), **udtrækshylde med bæreevne 45 kg**, med trækaflastning og forzinket hylde til towerskabet. Alle låse har samme låseprofil. Alle de elektriske installationer er placeret, så de ikke rager ud over grundfladen, og de er nemt tilgængelige. Hyldeplade i bambus.

Med pladsbesparende TFT-skærmerkabinet til fladskærme, aflåseligt, med rum til kabler.

Selvholdende, trinløst justerbar dør med polykarbonat-rude.

Med mobil enhed, der består af 2 faste og 2 elektriske dreje-/stop-hjul Ø 125 mm og skydehåndtag.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger, skuffe og udtrækshylder antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 1770 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 28

Monitorkabinet, nyttehøjde: 460 mm

## Teknisk beskrivelse

Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Bredde i G	40
Monitorkabinet, nyttedybde	230 mm
Bredde	1000 mm
Dybde	700 mm
Vægt	120 kg
Højde	1770 mm
Dybde i G	28
Undersektion, nyttehøjde	645 mm
Undersektion, nyttebredde, venstre	700 mm
Undersektion, nyttebredde, højre	223 mm
Stiktype indgang	J
Nominel spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skydegreb til garderobeskabe uden stikindsats	914221