

Garant GRIDLINE

Computerarbejdsstation, Type: IT**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948251 IT
GTIN	4062406074418
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

Computerskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade eller med printerklap. Udstyret med en skillevæg til towerskabet med galvaniseret hylde, udtrækshylde (bæreevne 45 kg) med trækafastning. Tastaturskuffe med fordybet og aftagelig opbevaringsbakke, håndstøtte i bambus og trækafastning. Alle låse har samme låseprofil. Kabelgennemføring på bagsiden af kabinettet. Hyldeplade i bambus. Med pladsbesparende TFT-skærmerkabinet til fladskærme, aflåseligt, med rum til kabler. Selvholdende, trinløst justerbar dør med polykarbonat-rude.

Lakering:

Korpus og tastaturskuffe lysegrå RAL 7035, låger, skuffefronter og udtrækshylder antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	120 kg
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm

Monitorkabinet, nytte dybde	230 mm
Højde	1620 mm
Dybde i G	28
Monitorkabinet, nytte højde	460 mm
Bredde	1000 mm
Bredde i G	40
Dybde	700 mm
Undersektion, nytte højde	645 mm
Undersektion, nytte bredde, venstre	700 mm
Undersektion, nytte bredde, højre	223 mm
Energiforsyning	Med kabel
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	L
Nominal spænding	250 V
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til garderober uden stikindsats	914221
---	--------