

Garant GRIDLINE

Computerarbejdsstation, Type: DE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	948251 DE
GTIN	4062406074395
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse

Udførelse:

Computerskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade eller med printerklap. Udstyret med en skillevæg til towerskabet med galvaniseret hylde, udtrækshylde (bæreevne 45 kg) med trækaflastning. Tastaturskuffe med fordybet og aftagelig opbevaringsbakke, håndstøtte i bambus og trækaflastning. Alle låse har samme låseprofil. Kabelgennemføring på bagsiden af kabinettet. Hyldeplade i bambus. Med pladsbesparende TFT-skærmmkabinet til fladskærme, aflåseligt, med rum til kabler. Selvholdende, trinløst justerbar dør med polykarbonat-rude.

Leveringsomfang:

Den fastmonterede **elektriske installation** omfatter en multistikkontaktåse (med 6 stik, 250 V/16 A med tænd-/sluk-kontakt), tilslutningskabel 1,2 m, ventilator som overophedningsbeskyttelse.

Lakering:

Korpus og tastaturskuffe lysegrå RAL 7035, låger, skuffefronter og udtrækshylder antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	28
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Dybde	700 mm
Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm
Bredde	1000 mm
Bredde i G	40
Monitorkabinet, nyttedybde	230 mm
Vægt	120 kg
Højde	1620 mm
Undersektion, nyttebredde, højre	223 mm
Undersektion, nyttebredde, venstre	700 mm
Undersektion, nyttehøjde	645 mm
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	F
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til garderobereskabe uden stikindsats	914221
---	--------