

Garant GRIDLINE

Computerarbejdsstation med printerklap, med hjul, Type: FR**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948262 FR
GTIN	4062406074609
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

Computerskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade eller med printerklap. Udstyret med en skillevæg til towerskabet med galvaniseret hylde, udtrækshylde (bæreevne 45 kg) med trækafastning. Tastaturskuffe med fordybet og aftagelig opbevaringsbakke, håndstøtte i bambus og trækafastning. Alle låse har samme låseprofil. Kabelgennemføring på bagsiden af kabinettet. Hyldeplade i bambus.

Med pladsbesparende TFT-skærmerkabinet til fladskærme, aflåseligt, med rum til kabler.

Selvholdende, trinløst justerbar dør med polykarbonat-rude.

Med mobil enhed, der består af 2 faste og 2 elektriske dreje-/stop-hjul Ø 125 mm og skydehåndtag.

Lakering:

Korpus og tastaturskuffe lysegrå RAL 7035, låger, skuffefronter og udtrækshylder antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm
Dybde	700 mm

Højde	1770 mm
Bredde i G	40
Vægt	120 kg
Bredde	1000 mm
Monitorkabinet, nyttedybde	230 mm
Mål, printerklap	346x290 mm
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Dybde i G	28
Undersektion, nyttebredde, højre	223 mm
Undersektion, nyttebredde, venstre	700 mm
Undersektion, nyttehøjde	645 mm
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	E
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til garderober uden stikindsats	914221
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11