

Garant GRIDLINE

**Computerarbejdsstation med hjul, Type: GB****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948261 GB
GTIN	4062406074494
Artikelklasse	9GS

**Beskrivelse****Udførelse:**

Computerskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade eller med printerklap. Udstyret med en skillevæg til towerskabet med galvaniseret hylde, udtrækshylde (bæreevne 45 kg) med trækafastning. Tastaturskuffe med fordybet og aftagelig opbevaringsbakke, håndstøtte i bambus og trækafastning. Alle låse har samme låseprofil. Kabelgennemføring på bagsiden af kabinettet. Hyldeplade i bambus.

Med pladsbesparende TFT-skærmerkabinet til fladskærme, aflåseligt, med rum til kabler.

Selvholdende, trinløst justerbar dør med polykarbonat-rude.

Med mobil enhed, der består af 2 faste og 2 elektriske dreje-/stop-hjul Ø 125 mm og skydehåndtag.

**Lakering:**

Korpus og tastaturskuffe lysegrå RAL 7035, låger, skuffefronter og udtrækshylder antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	700 mm
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm

Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm
Dybde i G	28
Vægt	120 kg
Højde	1770 mm
Bredde	1000 mm
Bredde i G	40
Monitorkabinet, nyttedybde	230 mm
Undersektion, nyttehøjde	645 mm
Undersektion, nyttebredde, venstre	700 mm
Undersektion, nyttebredde, højre	223 mm
Nominel spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	G
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skydegreb til garderober uden stikindsats	914221